

ハンディ安定化光源 A2000/Bシリーズ

A2000/BXXyy Raser/LD Source

複数波長モデルは一つのコネクタから
複数波長を送れます。損失測定や
心線対照時の光源として広くご活用ください。



ハンディ機器

型番指定について 見積りご依頼、ご注文の際は以下の通りに仕様をご指定ください。

例：B1000（レーザー光源）、波長650nm、SCコネクタ、光出力0dBm

A2000		SC	0
光源タイプ・波長		コネクタ	光出力
A2000	850/1300nm	SC	3 -3dBm
B0650	650nm	FC	0 0dBm
B1000	10波長から1波長選択式 ※1	ST	※4
B1385	850/1310nm	※3	
B2000	1310/1550nm		
B3000	1310/1490/1550nm		
Bxxyy	CWDM8波長(1470~1610nm)から選択式 ※2		

CW光と変調光を送れるため、
IDテスト用光源として使用できます。

- ※1：10波長(1310, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1625nm)から1波長を選択し、1000の後に()で表記します。
例：1530nmを選択する場合 → B1000(1530)
- ※2：CWDM8波長から必要な範囲を指定します。最短と最長の波長からそれぞれ中2桁を当てはめます。
例1：1510/1530/1550/1570nmの4波長光源の場合 → 5157
例2：1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610nmの8波長光源の場合 → 4761
- ※3：MUやLCコネクタをご使用の場合は、SCコネクタを選択の上、プラグインアダプタ(オプション)にて測定可能です。
- ※4：A2000、B1385の場合は選択不要。

ハンディ安定化光源 ABシリーズ 仕様							
型 番	A2000	B0650	B1000	B1385	B2000	B3000	Bxxyy
波長 (nm)	850/1300	650	10波長より選択 ※2	850/1310	1310/1550	1310/1490/1550	CWDM8波長より選択 ※3
スペクトル幅	< 60nm(850nm), < 180nm(1300nm)	< 4nm	—	< 4nm	< 4nm	< 4nm(1310nm), < 1nm(1490/1550nm)	< 1nm
出力安定性(1時間)	±0.05 dB						
光出力(dBm)	62.5/125μm: -16dBm(850nm), -20dBm(1300nm) 50/125μm: -19dBm(850nm), -23dBm(1300nm)	9/125um: -3dBm		9/125um: -10dBm(850nm), -3dBm(1310nm)	9/125um: -3dBm		
光出力不確かさ	0.3 dB	0.5 dB					
変調機能	270Hz, 1kHz, 2kHz	10Hz, 270Hz, 1kHz, 2kHz	270Hz, 1kHz, 2kHz				
連続動作時間	約8時間 (充電時間：2時間)						

ハンディ光ロステスター（光源一体型パワーメータ）

L2000SM Handy Loss Tester

1台に光源とパワーメータを内蔵。
光源は2波長、パワーメータは5波長対応。
コンパクトな本体で作業現場をスマートにします。

パワーメータ
↓ 光源
↓ ↑



ハンディ光ロステスター 仕様	
型番	L2000SM
光源種類	シングルモード用 レーザー光源
波長 (nm)	1310/1550
出力安定性(1時間)	±0.05dB
光出力(dBm)	9/125μm: -3dBm
光出力不確かさ	0.5 dB
変調機能	270Hz, 1kHz, 2kHz
連続動作時間	約8時間 (充電時間：2時間)

型番指定について

L2000	SM	- CC	3
測定波長		光出力	
SM	1310/1550nm	3	-3dBm
		0	0dBm